

Plastová trubka PQ-PA-22X2X3000

Číslo dielu: 177731

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	22 s
Vnútorný priemer	18 s
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...15 bar
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-25 °C...75 °C
Teplota okolia	-25 °C...75 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.13 kg/m
Farba	čierna
Materiál hadice	PA