

Trubka|rúra
PQ-AL-18X1X3000
Číslo dielu: 177734

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	18 s
Vnútorný priemer	16 s
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...15 bar
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-25 °C...75 °C
Teplota okolia	-30 °C...75 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.144 kg/m
Farba	strieborná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	Hliníková tvárna zliatina