

Aretačná jednotka KPE-20

Číslo dielu: 178468

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upínania so smerom pôsobenia	obojsstranný Upínanie pružinou, uvoľňovanie stlačeným vzduchom
Konštrukcia	Kyvné disky
Varianty	jednostranná piestna tyč
Snímanie polohy	bez
Bezpečnostná funkcia	Držanie a zastavenie pohybu
Prevádzkový tlak	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar 43.5 psi...145 psi
Uvoľňovací tlak	0.3 MPa 3 bar
na upnutie kruhového materiálu	20 s
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Statická prídržná sila	2000 N
Hmotnosť výrobku	930 g
Uvoľňovací prípoj zvernej jednotky	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál pružiny	Pružinová oceľ
Materiál telesa	Hliník eloxovaný
Materiál upínacích čelustí	Mosadz
Materiál piesta	POM