

Držiak tlmiča nárazov DADP-ES-G6-20

Číslo dielu: 1812473

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	20
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. dorazová sila	1100 N
Max. uťahovací moment	9.9 Nm
Hmotnosť výrobku	185 g
Spôsob upevnenia	s priebežným otvorom a centrovacím puzdrom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dorazového uholníka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný