

Konstrukčná zostava kyvného čapu DAMT-V8-125-A

Číslo dielu: 1812524

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	125
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi sú z používania vylúčené. Okrem dosiek s plošnými spojmi, káblov, elektrických konektorov a cievok
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	2911.6 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované
Materiál kyvného čapu	Oceľ, pozinkovaná
Materiál upínacieho dielu	Oceľ, pozinkovaná
Materiál tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ