

Vstupný modul CP-E16-M8

Číslo dielu: 18205

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchmi (ATEX) podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK proti výbuchom podľa predpisov UK RoHS
Značka KC	KC-EMV
Povolenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 2 (ATEX) Zóna 2 (UKEX) Zóna 22 (ATEX) Zóna 22 (UKEX)
Kategória ATEX pre plyn	II 3G
Kategória ATEX prach	II 3D
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex ec IIC T5 Gc X
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
Ex-teplota okolia	-5 °C <= Ta <= +50 °C