


Deliaca doska CPV18-DZPR

Číslo dielu: 184543

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prevádzkový tlak	-0.9 bar...16 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS