

Upínací modul EV-63-5

Číslo dielu: 184859

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	5 s
Upínacia plocha	Ø 63
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	jednočinný
Prevádzkový tlak	6 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi sú z používania vylúčené. Okrem dosiek s plošnými spojmi, káblov, elektrických konektorov a cievok
Teplota okolia	-10 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	100 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj	M3
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál membrány	TPE-U(PU)