

Zásuvka FBSD-GD-9

Číslo dielu: 18495

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Spôsob upevnenia	s prevlečnou maticou
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	29 g
Elektrický prípoj	4-pin Zásuvka priama/skrutkovacia svorkovnica Tvar A M12x1
Rozsah prevádzkového napätia DC	250 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	4 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	2.5 kV
Konektor kábla	Pg9
Prípustný priemer kábla	8 s...9.5 s
Prierez prípoja	0.75 mm ²
Druh krytia	IP67
Teplota okolia	-40 °C...85 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Zosilený PA
Farba telesa	čierna
Materiál prevlečnej matice	Zinkový tlakový odliatok poniklované
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz Biely bronz, potiahnutý