

Zásuvka
NTSD-WD-9
Číslo dielu: 18527

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s prevlečnou maticou
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	30 g
Elektrický prípoj	4-pin Uhlová zásuvka Skrutkovacia svorkovnica
Rozsah prevádzkového napätia AC	250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	16 A
Konektor kábla	Pg9
Prípustný priemer kábla	6 s...8 s
Prierez prípoja	1.5 mm ²
Druh krytia	IP67
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PBT
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi Mosadz