



Vákuová sacia dýza CPV10-M1H-V70-M7

Číslo dielu: 185862

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka Lavalovej dýzy	0.7 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Charakteristika ejektora	vysoké vákuum
Prevádzkový tlak	3 bar...8 bar
Max. vákuum	85 s
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...50 °C
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Elektrický prípoj	Zástrčka
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	Pripojovacia doska
Pneumatický prípoj 3	Pripojovacia doska
Prípoj vákua	M7
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok