

Nástrčná L-prípojka QSL-V0-G1/4-12

Číslo dielu: 186330

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Veľkosť | Štandard |
| Menovitá šírka | 8 s |
| Skúška materiálu na požiaru odolnosť | UL94 V-0 (teleso) UL94 V-0 (uvolňovací krúžok) |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape | Tesniaci krúžok |
| Tvar | Tvar L |
| Veľkosť balenia | 1 |
| Konštrukcia | Princíp push-pull |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | 0 °C...60 °C |
| Menovitý ťahovací moment | 9 Nm |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment | ± 20 % |
| Hmotnosť výrobku | 33 g |
| Spôsob upevnenia | Vonkajší šesťhran SW17 |
| Pneumatický prípoj 1 | Vonkajší závit G1/4 |
| Pneumatický prípoj 2 | pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm |
| Farba uvolňovacieho krúžku | čierna |
| Materiál naskrutkovacieho čapu | Poniklovaná mosadz |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | PBT |
| Materiál tesnenia závitů | Hliník PBT |
| Materiál uvolňovacieho krúžku | PBT |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|----------------------------------|---|
| Materiál časti na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ Mosadz |