

Zapínací ventil HEL-1/2-D-MAXI

Číslo dielu: 186522

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Spôsob ovládania	pneumatický
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Pomocné ručné ovládanie	žiadne
Konštrukcia	Piestový posúvač
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	nereverzibilné
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný
Prevádzkový tlak	0.3 MPa...1.6 MPa 3 bar...16 bar
Hodnota b	0.36
Hodnota C	26.9 l/sbar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	5600 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	394 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok

