

Zástrčka SEA-GS-M8

Číslo dielu: 18696

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Spôsob upevnenia	so závitovou dutinkou
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	9 g
Elektrický prípoj	3-pin M8x1 Priama zástrčka / spájkovací prípoj
Rozsah prevádzkového napätia DC	60 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	60 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	3 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	1.5 kV
Konektor kábla	Pg7
Prípustný priemer kábla	3.5 s...5 s
Prierez prípoja	0.25 mm ²
Druh krytia	IP67
Teplota okolia	-40 °C...85 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna
Materiál prevlečnej matice	Mosadz, poniklovaná
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz pozlátený