

Lineárny pohon

SLG-8- -

Číslo dielu: 187857

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	100 s...500 s
Priemer piestu	8 mm
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné Tlmiče nárazov, tvrdá charakteristika
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Max. počet medzipolôh	4
Princíp unášania	tvarový (drážka)
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Varianty	ťažný
Prevádzkový tlak	2.5 bar...8 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	30 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	30 N
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	12 g
Alternatívne prípoje	viď obrázok produktu
Pneumatický prípoj	M3
Materiál veka	POM
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník eloxovaný