

Zásuvka kábla ASI-SD-PG-M12

Číslo dielu: 18789

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s prevlečnou maticou
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	27.6 g
Elektrický prípoj	4-pin Zásuvka, priama Skrutkovacia svorkovnica
Rozsah prevádzkového napätia AC	125 V
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Konektor kábla	Pg9
Prierez prípoja	0.75 mm ²
Druh krytia	IP65 IP67
Teplota okolia	-40 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna
Materiál prevlečnej matice	poniklované
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz