

Prípojka adaptéra MKA-PG29-M40

Číslo dielu: 1879673

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...200 °C
Spôsob upevnenia	so závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál závitovej spojky	Mosadz poniklované