

Valec s krátkym zdvihom AEVC-20-10-A-P

Číslo dielu: 188138

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 s
Priemer piestu	20 mm
Vratná sila pružiny, pri zasunutej piestnej tyči	10 N
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Konštrukcia	Piest Piestna tyč
Snímanie polohy	bez
Prevádzkový tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	170 N
Pohybovaná hmotnosť	21 g
Hmotnosť výrobku	87 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s príslušenstvom voliteľne:
Pneumatický prípoj	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ