

Voľnobeh FLSM-6-R

Číslo dielu: 188522

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	6
Smer otáčania	Pohyb doprava
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.15 Nm
Hmotnosť výrobku	100 g
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál dutinky	Oceľ
Materiál hriadeľa	Oceľ