


# Snímač polohy SMH-S1-HGPP16

Číslo dielu: 189041

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tvar                                       | pre uchopovač                                               |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)      | podľa smernice EU-EMV<br>podľa smernice EÚ RoHS             |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)    | podľa predpisov UK RoHS pre EMV<br>podľa predpisov UK RoHS  |
| Pokyny k materiálu                         | V zhode s RoHS                                              |
| Merané hodnoty                             | Poloha                                                      |
| Princíp merania                            | magnetický Hallov snímač                                    |
| Teplota okolia                             | 5 °C...60 °C                                                |
| Odolnosť proti skratu                      | nie                                                         |
| Odolnosť proti preťaženiu                  | nie je k dispozícii                                         |
| Výstupný signál                            | analogový                                                   |
| Ochrana proti prepólovaniu                 | nie                                                         |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja           | Kábel so zástrčkou                                          |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | M8x1, kódovanie A podľa EN 61076- 2-104                     |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl       | 4                                                           |
| Smer výstupu, prípoj                       | po dĺžke                                                    |
| Materiál nástrčných kontaktov              | Mosadz, pozlátená                                           |
| Dĺžka kábla                                | 0.5 m                                                       |
| Farba plášťa kábla                         | sivá                                                        |
| Materiál plášťa kábla                      | TPE-U(PUR)                                                  |
| Spôsob upevnenia                           | priskrutkované na uchopovači                                |
| Montážna poloha                            | ľubovoľná                                                   |
| Hmotnosť výrobku                           | 20 g                                                        |
| Farba telesa                               | čierna                                                      |
| Materiál telesa                            | Epoxidová živica<br>Mosadz, poniklovaná<br>PA<br>POM<br>PUR |
| Druh krytia                                | IP65                                                        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                  |
| Zhoda s LABS                               | VDMA24364-B2-L                                              |