

Prísavka s držiakom ESG-8

Číslo dielu: 189170

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer prísavek	8 s
Montážna poloha	zvislo
Špecifické vlastnosti	antistatický
Konštrukcia	Prípoj vákua, hore Prípoj vákua zboku s výškovým vyrovnaním s dlhým výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavek	Veľkosť 2
Tvar prísavek	okrúhla, plochá
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-;-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Teplota okolia	-30 °C...200 °C
Prípoj vákua	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavek	BR-CH FPM NBR PUR VMQ (silikón)