

Prísavka s držiakom ESG-30

Číslo dielu: 189174

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer prísavek	30 s
Montážna poloha	zvislo
Špecifické vlastnosti	antistatický
Konštrukcia	Prípoj vákua, hore Prípoj vákua zboku s výškovým vyrovnaním s dlhým výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavek	Veľkosť 4
Tvar prísavek	kruhová, vlnovec, 1,5-násobný kruhová, vlnovec, 3,5-násobný okružla extra hlboká okružla, plochá okružla, hlboká
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Teplota okolia	-30 °C...200 °C
Prípoj vákua	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavek	BR-CH FPM NBR PUR VMQ (silikón) Vulkollan®