

Prísavka s držiakom ESG-60

Číslo dielu: 189177

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer prísavek	60 s
Montážna poloha	zvislo
Konštrukcia	Prípoj vákua, hore Prípoj vákua zboku s výškovým vyrovnaním s dlhým výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavek	Veľkosť 5
Tvar prísavek	okružla extra hlboká okružla, plochá okružla, hlboká
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-;-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Teplota okolia	-30 °C...200 °C
Prípoj vákua	G1/8 G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavek	FPM NBR PUR VMQ (silikón) Vulkollan®