

Prísavka s držiakom ESG-200

Číslo dielu: 189181

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer prísavek	200 s
Montážna poloha	zvislo
Konštrukcia	Prípoj vákua, hore Prípoj vákua zboku s výškovým vyrovnaním s dlhým výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavek	Veľkosť 6
Tvar prísavek	okrúhla, plochá
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Teplota okolia	-30 °C...200 °C
Prípoj vákua	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavek	FPM NBR PUR VMQ (silikón)