

# Držiak vákuovej prísavky ESH-HB-1-QS

Číslo dielu: 189203

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	3 s
Objem	0.228 cm <sup>3</sup>
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Prípoj vákua zboku
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 1
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	5 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Upevnenie prísavky	Priemer 3 mm
Prípoj vákua	QS-4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR Oceľ
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Popúšťaná oceľ vysokolegovaná oceľ