

Držiak vákuovej prísavky

ESH-HB-1-PK

Číslo dielu: 189204

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	2.5 s
Objem	0.108 cm ³
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Prípoj vákua zboku
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 1
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	4 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Upevnenie prísavky	Priemer 3 mm
Prípoj vákua	PK-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR Oceľ
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Popúšťaná oceľ vysokolegovaná oceľ