

Držiak vákuovej prísavky

ESH-HB-2-PK

Číslo dielu: 189206

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	2 s
Objem	0.188 cm ³
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Prípoj vákua zboku
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 2
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-;-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	11 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Upevnenie prísavky	Priemer 4 mm
Prípoj vákua	PK-4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR Oceľ
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Popúšľaná oceľ vysokolegovaná oceľ