

Držiak vákuovej prísavky

ESH-HB-3-QS

Číslo dielu: 189207

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	3.3 s
Objem	0.519 cm ³
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Prípoj vákua zboku
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 3
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-;-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	29 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Upevnenie prísavky	M4
Prípoj vákua	QS-6
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR Oceľ
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Popúšťaná oceľ vysokolegovaná oceľ