

Držiak vákuovej prísavky

ESH-HB-6-G

Číslo dielu: 189212

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	10 s
Objem	7.25 cm ³
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Prípoj vákua zboku
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 6
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	271 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Upevnenie prísavky	M20x2
Prípoj vákua	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Popúšťaná oceľ vysokolegovaná oceľ