

Držiak vákuovej prísavky

ESH-HDL-2-PK

Číslo dielu: 189246

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	10 s
Menovitá šírka	2.2 s
Objem	0.138 cm ³
Montážna poloha	zvislo
Konštrukcia	Prípoj vákua zboku s výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 2
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	32 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Upevnenie prísavky	Priemer 4 mm
Prípoj vákua	PK-4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR Oceľ
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Popúšťaná oceľ vysokolegovaná oceľ