

Držiak vákuovej prísavky ESH-HDL-6-G

Číslo dielu: 189252

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	40 s
Menovitá šírka	10 s
Objem	16.968 cm ³
Montážna poloha	zvislo
Konštrukcia	Prípoj vákua zboku s výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 6
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	560 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Upevnenie prísavky	M20x2
Prípoj vákua	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Popúšťaná oceľ vysokolegovaná oceľ