

Držiak vákuovej prísavky ESH-HF-2-M10X1

Číslo dielu: 189261

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	2.6 s
Menovitá šírka	2 s
Objem	0.09 cm ³
Montážna poloha	zvislo
Konštrukcia	Prípoj vaku, hore s výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 2
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	14 g
Spôsob upevnenia	s vonkajším závitom cez prípoj vaku
Upevnenie prísavky	Priemer 4 mm
Prípoj vaku	M10x1
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR POM
Materiál držiaka	Popúšťaná oceľ