

Vákuová prísavka ESS-2-SF

Číslo dielu: 189267

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobnku	10 s
Menovitá šírka	0.6 s
Priemer prísavky	2 s
Objem prísavky	0.002 cm ³
Vhodné pre odľukovací impulz	4 bar
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 1
Tvar prísavky	okrúhla, plochá
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-10 °C...200 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	0.1 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	0.5 N
Hmotnosť výrobku	0.1 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	Vonkajší priemer 3 mm
Farba	sivá
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	FPM