

# Vákuová prísavka ESS-40-SS

Číslo dielu: 189306

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                          | Hodnota                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min. polomer obrobku                           | 230 s                                                                                            |
| Menovitá šírka                                 | 3 s                                                                                              |
| Priemer prísavky                               | 40 s                                                                                             |
| Objem prísavky                                 | 1.566 cm <sup>3</sup>                                                                            |
| Poloha prípojov                                | hore                                                                                             |
| Montážna poloha                                | ľubovoľná                                                                                        |
| Priradenie držiaka prísavky                    | Veľkosť 4                                                                                        |
| Tvar prísavky                                  | okrúhla, plochá                                                                                  |
| Prevádzkový tlak                               | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                                      |
| Menovitý prevádzkový tlak                      | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                                |
| Prevádzkové médium                             | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK             | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                                        |
| Zhoda s LABS                                   | VDMA24364 zóna III                                                                               |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                    | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                                                        |
| Teplota okolia                                 | -30 °C...180 °C                                                                                  |
| Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 69.6 N                                                                                           |
| Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku  | 25 N                                                                                             |
| Hmotnosť výrobku                               | 16.3 g                                                                                           |
| Spôsob upevnenia                               | cez prípoj vákua                                                                                 |
| Prípoj vákua                                   | M6                                                                                               |
| Farba                                          | priehľadná                                                                                       |
| Shore tvrdosť                                  | 50 +/- 5                                                                                         |
| Materiál naskrutkovacieho čapu                 | Hliníkový tlakový odlatok, poniklovaný<br>Poniklovaná mosadz<br>Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná |
| Pokyny k materiálu                             | V zhode s RoHS                                                                                   |
| Materiál prísavky                              | VMQ (silikón)                                                                                    |