

Vákuová prísavka ESS-200-SF

Číslo dielu: 189333

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	680 s
Menovitá šírka	10 s
Priemer prísavky	200 s
Objem prísavky	245.454 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 6
Tvar prísavky	okrúhla, plochá
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-10 °C...200 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	1610 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	500 N
Hmotnosť výrobku	1198 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M20x2
Farba	sivá
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	NBR Oceľ, poniklovaná Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	FPM