Vákuová prísavka
ESS-30-EU

Číslo dielu: 189343





Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	50 s
Menovitá šírka	3 s
Priemer prísavky	30 s
Objem prísavky	2.12 cm³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 4
Tvar prísavky	okrúhla extra hlboká
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	37.2 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	41.5 N
Hmotnosť výrobku	9.2 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M6
Farba	modrá
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	PUR