

# Vákuová prísavka ESS-8X20-ON

Číslo dielu: 189412

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                                             | 2.5 s                                                        |
| Veľkosť prísavky                                           | 8x20 mm                                                      |
| Objem prísavky                                             | 0.256 cm <sup>3</sup>                                        |
| Poloha prípojov                                            | hore                                                         |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                                                    |
| Priradenie držiaka prísavky                                | Veľkosť 4                                                    |
| Tvar prísavky                                              | oválna, plochá                                               |
| Prevádzkový tlak                                           | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi  |
| Menovitý prevádzkový tlak                                  | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Prevádzkové médium                                         | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                    |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-A1-L                                               |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                                | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                    |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...70 °C                                               |
| Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku             | 8 N                                                          |
| Horizontálna priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 11 N                                                         |
| Priečna sila vertikálna pri menovitom prevádzkovom tlaku   | 13 N                                                         |
| Hmotnosť výrobku                                           | 2.5 g                                                        |
| Spôsob upevnenia                                           | cez prípoj vákua                                             |
| Prípoj vákua                                               | M6                                                           |
| Farba                                                      | čierna                                                       |
| Shore tvrdosť                                              | 50 +/- 5                                                     |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                               |
| Materiál prísavky                                          | NBR                                                          |