

Vákuová prísavka ESS-8X30-ON

Číslo dielu: 189413

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	2.5 s
Veľkosť prísavky	8x30 mm
Objem prísavky	0.376 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 4
Tvar prísavky	oválna, plochá
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	10.9 N
Horizontálna priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	17 N
Priečna sila vertikálna pri menovitom prevádzkovom tlaku	13.5 N
Hmotnosť výrobku	3 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M6
Farba	čierna
Shore tvrdosť	50 +/- 5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	NBR