


Adresovacie vedenie KASI-ADR

Číslo dielu: 18960

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Protokol	AS-Interface
Konštrukcia	T-rozdeľovač s káblom, obojstranný
Typ rozdeľovača	2 na 1
Prídavné funkcie	Pripojenie programovacieho zariadenia na komponent AS-Interface cez plochý kábel AS-i.
Označenie potrubia	bez držáka štítu
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	AS-Interface
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	2
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	2
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	zapojený
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 2, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	4
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	2
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	zapojený
Elektrický prípoj 3, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 3, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 3, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 3, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 3, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 3, počet pinov/žíl	4
Elektrický prípoj 3, obsadené piny/žily	2
Elektrický prípoj 3, spôsob upevnenia	zapojený
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...48 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...48 V

Charakteristický znak	Hodnota
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	3 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.5 kV
Dĺžka kábla 1	2.4 m
Dĺžka kábla 2	0.1 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie
Štruktúra kábla	2 x 1,5 mm ²
Menovitý prierez vodiča	1.5 mm ²
Druh krytia	IP20
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-40 °C...85 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-25 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	2
Materiál plášťa kábla	Kaučuková zmes
Farba plášťa kábla	žltá
Farba telesa	čierna