

Viacnásobný rozdeľovač QSLV3-1/8-5/32-U

Číslo dielu: 190777

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	2.4 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Povrchová úprava
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Princíp push-pull
Veľkosť balenia	1
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. uťahovací moment	8 Nm
Hmotnosť výrobku	33 g
Počet výstupov	3
Počet prívodov	1
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit 1/8 NPT
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"
Teplota okolia vo °F	14 °F...140 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	sivá
Materiál naskrutkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ