



Uzatvárací ventil HE-3A-3/8-QS-3/8-U

Číslo dielu: 190875

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Výber prídavnej funkcie	s funkciou odvetrania
Pneumatický prípoj 1	QS-3/8
Pneumatický prípoj 2	3/8 NPT
Spôsob ovládania	manuálne
Spôsob upevnenia	Priame upevnenie cez priebežný otvor Priame upevnenie závitom voliteľne:
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	768.6 l/min
Menovitá šírka	4.6 s
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	Zosilnený PBT
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Funkcia odvetrávania	bez možnosti škrtenia
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Piestový posúvač
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	nereverzibilné
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Teplota média	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	62 g
Pneumatický prípoj 3	nezvedený
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR