

# Škrtiaci spätný ventil GRLA-1/2-NPT-QS-3/8-U

číslo dielca: 190952

FESTO

pre škrtenie odľudovaného vzduchu, s kyvným prípojom.  
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	QS-3/8
Pneumatická prípojka 2	NPT1/2-14
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	1.145 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	618 l/min
Pracovný tlak	1 ... 9 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiálová informácia pre skriňu	PBT-zosilnený
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch filtrovaný, mazaný stlačený vzduch
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota média	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	105 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz
Materiálová informácia pre	POM