


# Vákuová prísavka ESV-150-SU

Číslo dielu: 191012

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                          | Hodnota                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Min. polomer obrobku                           | 480 s                                                        |
| Priemer prísavky                               | 150 s                                                        |
| Objem prísavky                                 | 173.826 cm <sup>3</sup>                                      |
| Poloha prípojov                                | hore                                                         |
| Montážna poloha                                | ľubovoľná                                                    |
| Tvar prísavky                                  | okružla, plochá                                              |
| Prevádzkový tlak                               | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi  |
| Menovitý prevádzkový tlak                      | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Prevádzkové médium                             | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zhoda s LABS                                   | VDMA24364 zóna III                                           |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                    | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                    |
| Teplota okolia                                 | -20 °C...60 °C                                               |
| Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 900 N                                                        |
| Hmotnosť výrobku                               | 361 g                                                        |
| Farba                                          | modrá                                                        |
| Shore tvrdosť                                  | 60 +/- 5                                                     |
| Pokyny k materiálu                             | V zhode s RoHS                                               |
| Materiál prísavky                              | PUR                                                          |