

Vákuová prísavka ESV-50-BS

Číslo dielu: 191065

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Výškové vyrovnanie prísavky | 11 s |
| Min. polomer obrobku | 150 s |
| Priemer prísavky | 50 s |
| Objem prísavky | 14.23 cm ³ |
| Poloha prípojov | hore |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Tvar prísavky | kruhová, vlnovec, 1,5-násobný |
| Prevádzkový tlak | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Menovitý prevádzkový tlak | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Prevádzkové médium | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Vhodnosť pre potravinárstvo | pozri podrobnejšie informácie o materiáli |
| Teplota okolia | -30 °C...180 °C |
| Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 72.6 N |
| Hmotnosť výrobku | 13.9 g |
| Farba | priehľadná |
| Shore tvrdosť | 50 +/- 5 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál prísavky | VMQ (silikón) |