


Vákuová prísavek ESV-20-CS

Číslo dielu: 191072

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie prísavek	7 s
Min. polomer obrobku	50 s
Priemer prísavek	20 s
Objem prísavek	2.75 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prísavek	kruhová, vlnovec, 3,5-násobný
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-30 °C...180 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	8.2 N
Hmotnosť výrobku	2.1 g
Farba	priehľadná
Shore tvrdosť	50 +/- 5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavek	VMQ (silikón)