

Tlmič nárazov YSRW-16-26

Číslo dielu: 191197

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	16
Zdvih	26 s
Tlmenie	samonastaviteľné mäkká charakteristika
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	3 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.3 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	26 s
Max. dorazová sila	2000 N
Max. absorpcia energie na zdvih	35 J
Max. absorpcia energie na hodinu	68000 J
Max. zostatková energia	0.16 J
Vratná sila	6 N
Min. sila zasúvania	60 N
Hmotnosť výrobku	190 g
Hmotnostný rozsah	50 kg
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ