


# Vákuový filter ESF-3

Číslo dielu: 191202

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                     | Hodnota                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Montážna poloha                                           | ľubovoľná                                                    |
| Jemnosť filtra                                            | 10 µm                                                        |
| Prevádzkový tlak                                          | -0.95 bar...4 bar                                            |
| Prietok pri podtlaku= -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi) | 100 l/min                                                    |
| Prevádzkové médium                                        | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                        | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                    |
| Zhoda s LABS                                              | VDMA24364-A1-L                                               |
| Teplota okolia                                            | 0 °C...60 °C                                                 |
| Hmotnosť výrobku                                          | 9 g                                                          |
| Spôsob upevnenia                                          | s vonkajším závitom<br>cez prípoj vákua                      |
| Pneumatický prípoj                                        | M4                                                           |
| Prípoj vákua                                              | M4                                                           |
| Pokyny k materiálu                                        | V zhode s RoHS                                               |
| Materiál tesnení                                          | NBR                                                          |
| Materiál filtra                                           | PVF                                                          |
| Materiál telesa                                           | Hliník<br>Mosadz, poniklovaná                                |