


Vákuový filter ESF-4A

Číslo dielu: 191203

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Jemnosť filtra	10 µm
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...4 bar
Prietok pri podtlaku = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	260 l/min
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24 364-A1-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	19 g
Spôsob upevnenia	s vonkajším závitom cez prípoj vákua
Pneumatický prípoj	M6
Prípoj vákua	M6
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál filtra	PVF
Materiál telesa	Hliník Mosadz, poniklovaná