


# Tandemový valec DNCT-1 5/8"" - -PPV-A

Číslo dielu: 191225

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                   | 2 mm...500 mm                                                        |
| Založené na norme                       | ISO 15552 (doteraz aj VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Tlmenie                                 | pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách                  |
| Spôsob fungovania                       | dvojčinný                                                            |
| Prevádzkový tlak                        | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                                 |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)            |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                           |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B2-L                                                       |
| Dĺžka tlmenia                           | 20 mm                                                                |
| Pneumatický prípoj                      | 1/4 NPT                                                              |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                                       |
| Materiál veka                           | Hliníkový tlakový odliatok                                           |
| Materiál tesnení                        | NBR<br>TPE-U(PU)                                                     |
| Materiál telesa                         | Hliníková tvárna zliatina                                            |
| Materiál piestnej tyče                  | vysokolegovaná oceľ                                                  |