


Tandemový valec DNCT-3''' - -PPV-A

Číslo dielu: 191228

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	3 mm...500 mm
Založené na norme	ISO 15552 (doteraz aj VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Tlmenie	pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkový tlak	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Dĺžka tlmenia	32 mm
Pneumatický prípoj	3/8 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ